
# **Cuglaton® Gietmortel 1 mm**

denula®
HULPSTOFFEN VOOR BETON EN MORTELS
ADJUVANTS POUR BETON ET MORTIERS

Cuglaton® Coulis de scellement 1 mm









## **DOMAINES D'APPLICATION**

Cuglaton® Coulis de scellement 1 mm est un mortier de calage et de scellement au ciment à retrait compensé, spécialement conçu pour couler des couches d'une épaisseur jusqu'à 50 mm. Il permet d'obtenir après gâchage un mortier à consistance liquide qui, grâce à son propre poids, remplit toutes les cavités et réservations. Grâce à sa composition optimale, le développement de chaleur d'hydratation est minime, rendant ainsi Cuglaton® Coulis de scellement 1 mm extrêmement approprié pour, en une seule opération, le bourrage des fondations de machines et le remplissage des réservations.

Cuglaton® Coulis de scellement 1 mm peut être pompé.

Applications de **Cuglaton® Coulis de scellement 1 mm** dans le montage d'éléments préfabriqués, la construction industrielle ainsi que la construction en béton et hydraulique:

- Remplissage de têtes de pieux
- Calage de grandes réservations
- Ancrage d'armatures en acier
- Bourrage de voies de grue
- Calage de gaines
- Remplissage de coffrages par pompage

### **MODE D'EMPLOI**

### **Prétraitement**

La surface sur laquelle sera appliqué **Cuglaton® Coulis de** scellement 1 mm doit être propre. Éliminez le voile de ciment et évitez la présence d'eau libre.

La surface pourra être préhumidifiée avec de l'eau (Attention, évitez la présence d'eau libre!) et être prétraitée avec **Cuglacrete® Hechtprimer Cementgebonden** (à conseiller pour une adhérence optimale). **Cuglaton® Coulis de scellement 1 mm** doit être appliqué mouillé sur mouillé.

### Gâchage

Gâchez mécaniquement **Cuglaton® Coulis de scellement 1 mm** jusqu'à obtention d'un mélange homogène (le temps de gâchage dépendra du type de malaxeur, +/- 3 minutes)

## Dosage de l'eau

Respectez le besoin en eau renseigné sur l'emballage. Dosez, dans le respect du besoin en eau spécifié, la quantité d'eau permettant d'obtenir un écoulement de +/-550 mm.

### Traitement ultérieur

La surface finie devra être soigneusement protégée contre la dessiccation au moyen de **Demula® Curing Compound**, ou être suffisamment couverte au moyen d'un film plastique ou d'un matériau isolant, et ce pour la protéger des conditions externes et empêcher la formation de fissures.

# **Cuglaton® Gietmortel 1 mm**

Cuglaton® Coulis de scellement 1 mm



# **CLASSIFICATION POUR BENOR ET KOMO**

Classification selon recommandation CUR 24 (NL) – Mortiers à retrait compense à base de ciment				
Nom de produit	Cuglaton® Coulis de scellement 1 mm			
Type de mortier	Coulis de scellement			
Granulométrie	1 mm			
Classe de résistance 7 jours	K70 / M70 *			
Classe d'exposition	X0 – XA3			
Gonflement	> 0,1 % < 2,0 %			
Retrait moyenne	< 0,72 mm/m			
Emploie	CA – CB			
Résistance aux sulfates	Résistent aux eaux à haute teneur en sulfates *			

<sup>(\*)</sup> Correspond à une spécification, établie selon les règles de la norme NBN EN 1504-6 et les prescriptions techniques pour la marque BENOR PTV-BB-566 "Prescriptions Techniques pour mortiers de calage, de bourrage et de scellement".

- Classification selon recommandation CUR 24 (NL) « Mortiers à retrait compensé à base de ciment »
- Cuglaton® Coulis de scellement 1 mm est approuvé par ZEMLABOR, Prüfungszeugnis No. 95/2016/ IA.

# CARACTERISTIQUES À 20°C / 65% H.R.

Granulométrie maximale			1 mm		
Type de ciment			Portland		
Demande en eau			2,2 – 2,6 litres / 20 kg de mortier		
Quantité nécessaire par m³			Ca 2000 kg		
Masse Volumique	NEN –EN 12350-6		2250 kg/m³		
Épaisseur (max.)			50 mm		
Écoulement (meth. goulotte)	NEN-EN 13395-2	t = 5 min t = 30 min	550 mm 450 min		
Temps ouvert	ASTM C827/87		30 minutes		
Gonflement v/v	ASTM C827/87		> 0,1 % et < 2,0 %		
Retrait dessèchement	NEN-EN 12617-4	24 uur 28 dagen	< 0,3 mm/m < 1,0 mm/m		

# **Cuglaton® Gietmortel 1 mm**

Cuglaton® Coulis de scellement 1 mm



# **EVOLUTION RÉSISTANCE – ISO 679**

	16 h	24 h	<b>7</b> j	28 j	91 j	
Résistance à la flexion	5	6	9	10	Nd	[N/mm²]
Résistance à la compression	28	45	75	86	95	[N/mm²]

**Cuglaton® Coulis de scellement 1 mm** ne contient pas de chlorures ni d'autres substances favorisant la corrosion. En cas d'utilisation à des températures inférieures à 0 °C, contactez Demula nv.

## **CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE**

### **CONSERVATION:**

Conservation au sec dans son emballage d'origine fermé jusqu'à 6 mois après la date de production (renseignée sur l'emballage).

### **CONDITIONNEMENT:**

Disponible en sacs PE de 20 kg.

## SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

Lors de l'utilisation de Cuglaton® Coulis de scellement 1 mm, Demula conseille:

- de porter des gants et lunettes de sécurité.
- d'éviter le contact avec les yeux et la peau.
- de rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin le plus rapidement possible en cas de contact avec les yeux.
- de consulter immédiatement un médecin et lui montrer la fiche de données de sécurité ou l'emballage en cas d'ingestion.

Avant d'utiliser Cuglaton® Coulis de scellement 1 mm, Demula conseille de lire attentivement la fiche de données de sécurité afin de garantir un usage correct concernant la sécurité et les effets toxicologiques, ainsi que les informations relatives aux modalités correctes en matière de transport, stockage et usage.